



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	ホワイト（DA-75）		
	端 子	りん青銅板		すずめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	ゴールド		
	防虫網	ポリエステル			オープニング：290μm



		仕 様		天井高さ4 m未満		150 m ²									
		定格容量		DC12 V 70 mA		天井高さ4 m以上15 m未満		75 m ²							
		監視時消費電流		200 μA		廊下・通路・・・歩行距離		30 m							
		使用温度範囲		-10℃～+50℃		階段・傾斜路・・・垂直距離		15 m							
		確認灯		点灯時赤色		<< 感知器のアドレス変更方法 >> 当社専用の[RX]アドレス設定器（NSY452等）を使用し、感知器のアドレスを変更できます。 ・アドレスを変更した場合は、変更したアドレスに正しく設定されているかアドレスの読み出しを行って確認してください。 又、変更後のアドレスを感知器本体のラベルへ記入してください。 ・アドレスの設定範囲は、表1を参照ください。 アドレスの設定範囲を守らないと正しく試験ができません。 ・統合盤に接続する場合は、同一回線に接続する感知器アドレス番号は1から空き番号を作らずに連続で設定してください。 空き番号を作ると正しく試験ができません。									
		アドレス		3 ※表1参照 ※出荷時設定											
		接続数		受信機1回線当たり9個接続可能 ※表1参照											
		接続可能受信機		受第17～10～3号（パナソニック製） その他の受信機に接続される場合は弊社にご相談ください。 但し、弊社P型1級、P型2級受信機には、直接接続できません。 接続する場合は、遠隔試験アダプタ（パナソニック製：BGH9110）をご使用ください。											
		質 量		84 g											
		適合取付ベース		NSY902EHA											
定 格				そ の 他											
ベース取付姿図						表1 接続数とアドレス設定範囲（受信機1回線あたり）									
						外部試験器を使用し 遠隔試験をするシステム		統合盤を使用し 一括遠隔試験をするシステム		アドレスの設定方法					
						接 続 数		アドレス設定範囲							
						9 個		1～9				9 個		1～15	
型式番号		感第26～32号		制定日		2015年 1月 1日		改		第3版 24. 5.23		日本ドライケミカル株式会社			
				品 名		光電式スポット型感知器2種ヘッド （試験機能付・一括遠隔試験対応・アドレス番号3）				品 番 図 番		NSS224EG			